

## **bac sur roulettes**

**rolltainer®**

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1640 x 815 x 682 mm, hauteur utile 1460 mm, rehausses : 2 parois (grillagées), structure en acier galvanisé en bleu, plateforme en polyéthylène haute pression en comme RAL3000 rouge feu, avec bandage polypropylène



**Numéro d'article: 220014**



## **Roll-conteneur rolltainer®**

**avec plateau en plastique**

bac sur roulettes

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1640 x 815 x 682 mm
- hauteur utile 1460 mm
- rehausses : 2 parois (grillagées)
- Dimensions adaptées aux bacs norme Europe
- structure en acier galvanisé en bleu
- plateforme en polyéthylène haute pression en comme RAL3000 rouge feu
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 108 mm
- avec bandage polypropylène

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur de la plateforme	comme RAL3000 rouge feu
type de chariot	bac sur roulettes	matériau de châssis	acier
rehausses	2 parois (grillagées)	surface de châssis	galvanisé
charge	500 kg	emboîtable	non
hauteur	1640 mm	Ø de roue	108 mm
longueur	815 mm	pneumatique	polypropylène
largeur	682 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
hauteur utile	1460 mm	norme européenne	oui
plateforme	ajourés	Poids	21,8 kg
matériau de plateforme	polyéthylène haute pression		

## Accessoires

244001



plateau roulant, force 500 kg, longueur x largeur 682 x 815 mm, en plastique, coloris comme RAL3000 rouge feu, avec bandage polypropylène