

## C+P

### armoire de charge batterie

#### Serie 89 COMFORT

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 500 mm, équipement électrique : pour chaque tablette de rétention électrique : 5 prises de courant 230 V, ventilateur, raccords du ventilateur, disjoncteur différentiel, disjoncteur de ligne, 3 raccords pour réglettes multiprise, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, corps avec revêtement thermolaqué en RAL7035 gris clair, face avant avec revêtement thermolaqué en RAL 5012 bleu clair



**Numéro d'article: 228457**

### C+P Armoire de charge de batterie Serie 89 COMFORT

#### avec tablette électrique innovante

armoire de charge batterie




- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 500 mm
- structure en acier
- équipé de 3 tablettes de rétention électriques, 1 tablette
- équipement électrique : pour chaque tablette de rétention électrique : 5 prises de courant 230 V, ventilateur, raccords du ventilateur, disjoncteur différentiel, disjoncteur de ligne, 3 raccords pour réglettes multiprise
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Fermeture avec protection contre la poussière via double porte battante vitrée
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- poignée encastrée

- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- soubassement patins en plastique
- corps avec revêtement thermolaqué en RAL7035 gris clair
- face avant avec revêtement thermolaqué en RAL 5012 bleu clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion en RAL7035 gris clair

## Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	revêtement thermolaqué
type d'armoire	armoire de charge batterie	surface de face avant	revêtement thermolaqué
type de porte	porte à double battant	couleur du corps	gris clair // RAL7035
hauteur	1950 mm	couleur de la face avant	bleu // RAL 5012
largeur	930 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur	500 mm	soubassement	patins
équipement armoire	3 tablettes de rétention électriques, 1 tablette	tablette réglable au pas	15 mm
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
type de soubassement	tablette en acier	surface de tablette	galvanisé
charge tablette	70 kg	verrouillable	oui
nombre de prises	15 pièce	angle d'ouverture de porte	180 °
raccordement	fiche à contact de protection	poignée	poignée encastrée
équipement électrique	pour chaque tablette de rétention électrique : 5 prises de courant 230 V, ventilateur, raccords du ventilateur, disjoncteur	Poids	90,9537298140001 kg
matériau	acier		

## Accessoires

228525		Tapis en caoutchouc mousse, hauteur x largeur x profondeur 3 x 750 x 435 mm, en noir
228526		tablette amovible électrique pour armoire de charge batterie, largeur x profondeur 930 x 500 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
228527		tapis strié en caoutchouc, largeur x profondeur 930 x 500 mm, ruban adhésif inclus