

## **oogdouche**

**G 5022**

2 gebogen douchkoppen, met debietmeter, doorloophoeveelheid 12 l/min

**Artikelnummer: 271582**



### oogdouche

- conform EN 15154-2:2006
- 2 gebogen douchkoppen
- met debietmeter
- doorloophoeveelheid 12 l/min
- sproeikop met stofkap ter bescherming tegen letsel
- aansluiting 3/8" buiten
- voor bevestiging aan de tafel
- slanglengte 2400 mm

### Technische details

veiligheidsuitrusting	EHBO	opstelling	tafel
ehbo-uitrusting	oogdouche	slanglengte	2400 mm
norm	EN 15154-2:2006	doorvoer	12 l/min
veiligheidseigenschap	sproeikop met stofkap ter bescherming tegen letsel	aansluitschroefdraad	3/8" buiten
douche uitvoering	debietmeter	kleur	groen/zwart
douchekop uitvoering	2 gebogen douchkoppen	gewicht	1,81 kg

