

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 205 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

Artikelnummer: 342015



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 205 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	hoogte	237 mm
roltype	transportapparaatwielen	lengte naaf	60 mm
bouwmodel	bokwiel	naafboorgat	20 mm
draagvermogen	205 kg	breedte wiel	50 mm

banden	massief rubber	loopvlak eigenschap	niet-strepend
diameter wiel	200 mm	lengte plaat	135 mm
materiaal velg	kunststof	breedte plaat	110 mm
wiellager	glijlager	afstand schroefgat	105x75/80 mm
voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	diameter schroefgat	11 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	kleur velg	zwart
materiaal behuizing	staal	gewicht	2,4 kg
draadvangkappen	nee		

Gerelateerde Producten

343404



wiel, draagvermogen 205 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x lengte x breedte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken