

## META magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2200 x  
1252 x 304 mm, veldlast 700 kg /  
vaklast 80 kg, 7 niveaus met Stalen  
bodem, gebruik eenzijdig -  
ontworpen voor plaatsing tegen een  
wand, standers met  
corrosiebeschermende zinklaag,  
niveaus met corrosiebeschermende  
zinklaag

Artikelnummer: 440251



Das Lagersystem



## META Schroefstelling

### Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld

- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2200 x 1252 x 304 mm
- veldlast 700 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 1250 x 300 mm
- 7 niveaus met Stalen bodem
- niveaus met aanslagrand en veiligheidsrand
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel in lengte- en diepterichting
- constructie van staal
- standers met corrosiebeschermende zinklaag

- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

## Technische details

meubeltype	stelling	legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // veiligheidsrand
stellingtype	magazijnstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	schroefsysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	aanbouwveld	legbord-/niveautype	Stalen bodem
materiaal	staal	oppervlak legbord	verzinkt
hoogte	2200 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	1252 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	304 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	lengte-/diepterichting
vaklast	80 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	700 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
legborden / schappen aantal	7 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	1250 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakdiepte	300 mm	gewicht	35,161 kg

## Gerelateerde Producten

440364



legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1250 x 300 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

213052





tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm

217213



EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken

227961		aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit