

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 60 kg, avec bandage TPE,
diamètre x largeur 50 x 18 mm,
moyeu avec roulement à billes, frein
total, jante en plastique, fixation
avec panneau, longueur x largeur
60 x 60 mm

Numéro d'article: 501660



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante

- force 60 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- diamètre x largeur 50 x 18 mm
- espacement des trous des vis 46x46/38x38 mm, Ø trou des vis 6,2 mm
- moyeu avec roulement à billes
- frein total
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| manutention dynamique | roulettes | frein | frein total |
| type de roulettes | roulette pour machines | pare-fils | non |
| modèle | roulette pivotante | hauteur | 75 mm |
| exécution roue | roue jumelée | largeur de roue | 18 mm |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| charge | 60 kg | portée | 36 mm |
| pneumatique | TPE | propriété surface de roulement | Non tachante |
| Diamètre de roue | 50 mm | longueur de plaque | 60 mm |
| matériau de jante | plastique | largeur de plaque | 60 mm |
| roulement | roulement à billes | distance trou de vis | 46x46/38x38 mm |
| élément de fixation | panneau | Diamètre du trou de la vis | 6,2 mm |
| conducteur d'électricité | non | surface de boîtier | galvanisé, chromaté |
| matériau de boîtier | acier | Poids | 0,4 kg |
| palier de pivotement | circuit de billes, deux rangées | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 400701 |  | cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes |
| 438985 |  | roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm |
| 763068 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés |