

META magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x
756 x 336 mm, vaklast 80 kg, 5
niveaus met Stalen bodem,
opstelhoek recht, gebruik eenzijdig -
ontworpen voor plaatsing tegen een
wand, staanders met
corrosiebeschermende zinklaag,
niveaus met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 503312



Das Lagersystem



META Inhaakstelling met aanslagrandAanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld


- Geschikt voor geordend in werkplaats en archief
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 756 x 336 mm
- veldlast 900 kg
- vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm

- 5 niveaus met Stalen bodem
- niveaus met aanslagrand en veiligheidsrand
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast



Technische details



meubeltype	stelling	vakdiepte	300 mm
stellingtype	magazijnstelling	legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // veiligheidsrand
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	aanbouvveld	legbord-/niveautype	Stalen bodem
geschikt voor (branches)	werkplaats, archief	oppervlak legbord	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	2000 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	756 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren
diepte	336 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	80 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	900 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	5 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	750 mm	gewicht	16,0636 kg

Gerelateerde Producten

503325		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 750 x 300 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken

227961		aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit