

ZARGES

Verrijdbare bordestrap

bordes hoogte 1,2 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 5 roostertreden (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veerzwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem

Artikelnummer: 513253



ZARGES Verrijdbare bordestrap

Verrijdbare bordestrap

- bordes hoogte 1,2 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,2 m
- trap eenzijdig
- 5 roostertreden (incl. bordes)
- diepte trede 200 mm
- hoogte 2,2 m, breedte 870 mm
- 60° helling

- uitlading 1,65 m
- van aluminium
- veilig in gebruik door bordes met leuning aan 3 zijden en met kniereling en plint
- balustrade 1000 mm hoog
- 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem
- gewicht 53,6 kg
- conform DIN EN 131-7
- TÜV getest
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	bordestrap	breedte	870 mm
materiaal	aluminium	in-/uitklapbaar	nee
gebruik	eenzijdig	verrijdbaar	ja
hoogte sokkel	1,2 m	veiligheidsuitrusting ladder	bordes met leuning aan 3 zijden en met kniereling en plint
breedte sokkel	600 mm	veiligheidsbeugel	ja
diepte sokkel	800 mm	hoogte balustrade	1000 mm
treden aantal	5	onderbouw	4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten
type trede/sport	roostertreden	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
diepte trede	200 mm	norm	DIN EN 131-7
kanteling	60 °	certificering	TÜV getest
uitlading	1,65 m	garantie	10 jaar
hoogte	2,2 m	gewicht	53,6 kg

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
505371		afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 985 x 60 mm, riem in rood/wit, paal van aluminium in rood
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526491		cutter, afbreekmes met automatisch inschuifbaar lemmer, met vastklikmechanisme en afbreekhulp

