

ZARGES

Verrijdbare bordestrap

bordes hoogte 1,92 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 8 roostertreden (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veerzwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem

Artikelnummer: 513286



ZARGES Verrijdbare bordestrap

Verrijdbare bordestrap


- bordes hoogte 1,92 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,9 m
- trap eenzijdig
- 8 roostertreden (incl. bordes)
- diepte trede 200 mm
- hoogte 2,92 m, breedte 1030 mm
- 60° helling

- uitlading 2,17 m
- van aluminium
- veilig in gebruik door bordes met leuning aan 3 zijden en met kniereling en plint
- balustrade 1000 mm hoog
- leuning als accessoire (niet bij inhoud levering inbegrepen)
- 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem
- gewicht 72,9 kg
- conform DIN EN 131-7
- TÜV getest
- 10 jaar garantie



Technische details




stijgtechniek	bordestrap	in-/uitklapbaar	nee
materiaal	aluminium	verrijdbaar	ja
gebruik	eezijdig	veiligheidsuitrusting ladder	bordes met leuning aan 3 zijden en met kniereling en plint
hoogte sokkel	1,92 m	veiligheidsbeugel	ja
breedte sokkel	600 mm	hoogte balustrade	1000 mm
diepte sokkel	800 mm	leuning	als accessoire (niet inbegrepen)
treden aantal	8	onderbouw	4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten
type trede/sport	roostertreden	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
diepte trede	200 mm	norm	DIN EN 131-7
kanteling	60 °	certificering	TÜV getest
uitlading	2,17 m	garantie	10 jaar
hoogte	2,92 m	gewicht	72,9 kg
breedte	1030 mm		

Gerelateerde Producten

513344		leuning voor bordestrap, Voor 7 - 8 treden
--------	---	--

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvalton, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar

505371		afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 985 x 60 mm, riem in rood/wit, paal van aluminium in rood
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526491		cutter, afbreekmes met automatisch inschuifbaar lemmet, met vastklikmechanisme en afbreekhulp