


## KERN

### balance pour grues

plage de pesage entre 0 et 10000 kg, Lisibilité par incréments de 1000 g, boîtier en métal / crochet en acier, livré télécommande incluse

Numéro d'article: 526536



### KERN Balance pour grues

KERN balance pour grues

- non étalonnable
- plage de pesage entre 0 et 10000 kg
- Lisibilité par incréments de 1000 g
- avec les fonctions réglage (CAL), étalonnage
- Affichage LC
- indice de protection IP00 : pas de protection contre la poussière/l'eau
- fonctionnement sans fil
- durée de charge 14 h
- durée de fonctionnement max. 50 h
- crochet de sécurité rotatif, œillet
- ouverture de crochet 60 mm / largeur intérieur œillet 92 mm
- boîtier en métal / crochet en acier
- hauteur / hauteur libre 840 / 750 \$4
- livré télécommande incluse

- testé selon EN 13155 et EN 61010-1

## Détails techniques

type de balance	balance pour grues	alimentation	fonctionnement sans fil
étalonnable	non	durée de fonctionnement	50 h
plage de pesage	0-10000 kg	durée de charge de la batterie	14 h
lisibilité	1000 g	fonction de comptage des pièces	non
balance fonctions	réglage (CAL), étalonnage	étalonnage	oui
indice de protection IP	00 : pas de protection contre la poussière/l'eau	matériau de boîtier	métal
équipement balance	Affichage LC	matériau crochet	acier
hauteur	840 mm	type de crochet	crochet de sécurité rotatif, œillet
hauteur libre	750 mm	volume de livraison	télécommande incluse
Largeur intérieure de l'œillet	92 mm	norme	EN 13155 // EN 61010-1 (testé)
Ouverture de crochet	60 mm	Poids	40 kg

## Cela s'adapte aussi ...

119026		chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
983905		équilibreur de charge, force 90 - 100 kg, longueur palan à câble 2 m