

RVS transportwagen

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 500 x 500 mm,
platform open, 4 zwenkwielen, met
massief rubber-banden



Artikelnummer: 526665

RVS transportwagen

voor euronorm-bakken

RVS transportwagen

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 500 x 500 mm
- platform open
- frame met open hoeken
- RVSconstructie
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met massief rubber-banden
- wielnaaf met kogellager

Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type roller	onderwagen	banden	massief rubber
draagvermogen	250 kg	materiaal behuizing	staal
euronorm	ja	wiellager	kogellager
lengte laadvlak	500 mm	wiel-ø	100 mm
breedte laadvlak	500 mm	lengte	500 mm
platform	open	breedte	500 mm
laadvlak uitrusting	frame met open hoeken	gewicht	4,3 kg
materiaal	RVS		

