

Rollcart ordnerwagen

draagvermogen 200 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 980 x 610 mm, legborden van hout, 3 wanden gesloten, 2 scheidingswanden, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, met massief rubber-banden

Artikelnummer: 526711



Rollcart Ordnerwagen

Draagvermogen 200 kg

ordnerwagen

- draagvermogen 200 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 980 x 610 mm
- legborden van hout
- 3 wanden gesloten, 2 scheidingswanden
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- staalconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 1230 x 1100 x 650 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met massief rubber-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel transportwagen

elektrisch geleidend nee

type wagen	dossierwagen	etages aantal	3 stuks
draagvermogen	200 kg	lengte laadvlak	980 mm
hoogte	1230 mm	breedte laadvlak	610 mm
lengte	1100 mm	schuifbeugel	2 stuks
breedte	650 mm	deur	nee
materiaal plaat	hout	banden	massief rubber
materiaal verwerking	gelast	wiel-ø	200 mm
materiaal onderstel	staal	wiellager	groefkogellager
oppervlak	m. poedercoating	garantie	5 jaar
kleur	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	87 kg

Dit past ook bij ...

139644		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart
527975		sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs
533589		hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs