

KERN

balance compteuse

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 300 x 225 mm,
plage de pesage entre 0 et 3 kg,
Lisibilité par incréments de 0,2 g

Numéro d'article: 531564



KERN



KERN Balance compteuse

pour pesages non soumis à l'obligation d'étalonnage

KERN balance compteuse

- non étalonnable
- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 300 x 225 mm
- plage de pesage entre 0 et 3 kg
- Lisibilité par incréments de 0,2 g
- avec les fonctions réglage (CAL), quantité, addition, Pre-Tare
- 3 affichages LC
- indice de protection IP00 : pas de protection contre la poussière/l'eau
- adaptateur secteur 230V/50 Hz, fonctionnement sans fil possible
- hauteur x largeur x profondeur 110 x 300 x 330 mm





Détails techniques

type de balance balance compteuse

alimentation adaptateur secteur
230V/50 Hz,
fonctionnement sans fil
possible

étalonnable	non	équipement balance	3 affichages LC
matériau de plateforme	acier inoxydable	hauteur	110 mm
largeur de plateforme	300 mm	largeur	300 mm
profondeur de plateforme	225 mm	profondeur	330 mm
plage de pesage	0-3 kg	fonction de comptage des pièces	oui
lisibilité	0,2 g	étalonnage	oui
balance fonctions	réglage (CAL), quantité, addition, Pre-Tare	installation	table
indice de protection IP	00 : pas de protection contre la poussière/l'eau	Poids	4,2 kg

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
407892		armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris