

## fetra steekwagen

draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 330 x 150 mm, aanvullende, extra lange steekplaat van stalen buizen in-/uitklapbaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007  
briljantblauw

Artikelnummer: 532074



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Steekwagen

### Met grote, inklapbare staalbuizen steekplaat



steekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 330 x 150 mm
- hoogte x breedte 1150 x 620 mm
- steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar
- aanvullende, extra lange steekplaat van stalen buizen in-/uitklapbaar
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007  
briljantblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer  
robuust kunststof
- wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met rollager
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 10 jaar garantie



## Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	steekwagen	banden	massief rubber
draagvermogen	250 kg	wiellager	rollager
breedte schep	330-400 mm	wiel-Ø	250 mm
diepte schep	150-500 mm	materiaal velg	kunststof
schep functie	vastschroefbaar/vervangbaar	veiligheidsgreep	ja
materiaal	staal	hoogte	1150 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	620 mm
oppervlak	m. poedercoating	garantie	10 jaar
kleur	brijantblauw // RAL5007	levering	gedemonteerd
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	17 kg
klapfunctie	steekplaat		

## Gerelateerde Producten

119195		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (set 4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119197		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (paar, 2 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar

## Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm