

## Trichter FALCON

für 200-Liter-Stahl-Spundfass/220-Liter-Kunststoff-L-Ring-Fass, Höhe x Durchmesser 120 x 704 mm, Auslaufdurchmesser 50 mm, aus Polyethylen

Artikelnummer: 271652



### Trichter




- Form: rund
- geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
- für 200-Liter-Stahl-Spundfass/220-Liter-Kunststoff-L-Ring-Fass
- Höhe x Durchmesser 120 x 704 mm
- max. Füllvolumen 22 l
- Auslaufdurchmesser 50 mm
- ohne Deckel
- aus Polyethylen
- 5 Jahre Garantie

### Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	max. Füllmenge	22 l
Fass-/Container-Handling	Trichter	Material	Polyethylen
Form	rund	Farbe	schwarz

Gefahrstoffefignung	wassergefährdende und aggressive Stoffe	für Fass	200-Liter-Stahl-Spundfass/220-Liter-Kunststoff-L-Ring-Fass
Höhe	120 mm	Deckel	nein
Durchmesser	704 mm	Garantie	5 Jahre
Auslaufdurchmesser	50 mm	Gewicht	2,1 kg
Tauchrohlänge	27 mm		

## Zubehör

271765		Grobschmutzsieb, für IBC-Trichter, aus Edelstahl, Durchmesser 76 mm
271997		Tauchrohr für Fasstrichter, Geeignet für entzündliche Stoffe, Länge 800 mm, aus Edelstahl
271998		Stellfläche, für Fasstrichter, aus Stahl, Oberfläche mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Durchmesser 595 mm