

META

Kragarmregal

Atlas ST

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2700 x 1090 mm, 3 Ständer, Nutzung beidseitig, 7 Lagerebenen, Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 520788



Das Lagersystem



META Universal-Kragarm-Regal Atlas ST

Kragarmregal



- Grundfeld
- geeignet für sperrige Güter
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2700 x 1090 mm
- 3 Ständer
- Traglast je Ständer 2100 kg

- Nutzung beidseitig
- 7 Lagerebenen
- 6 Ebene(n) mit Kragarm
- mit Abrollsicherung
- Traglast je Arm 150 kg
- verschieden lange Arme, gerade ausgerichtet
- Nutztiefe 150 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Kragarme sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Lieferumfang: Ständer und Kragarme gemäß Angebot, Diagonal- und Längsverstreben
- 5 Jahre Garantie
- Bestellhinweis: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte anfragen
- Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)






Technische Details

Möbeltyp	Regal	Kragarm Ausstattung	Abrollsicherung
Regaltyp	Kragarmregal	Form Regal	konisch
Regalsystem	Schraubsystem	Ständer	3 Stück
Regalfeld	Grundfeld	Kragarme pro Ständer	7 Stück
geeignet für (Produkt/Material)	sperrige Güter	Traglast pro Arm	150 kg
Nutzung	beidseitig	Material	Stahl
Höhe	2000 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstreben // Längsriegel
Breite	2700 mm	Oberfläche Ständer	sandgestrahlt // pulverbeschichtet
Nutztiefe	150-500 mm	Oberfläche Kragarm	sandgestrahlt // pulverbeschichtet
Tiefe	1090 mm	Farbe Ständer	enzianblau // RAL5010
Lagerebenen	7 Stück	Farbe Kragarme	enzianblau // RAL5010
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Farbe Ausführung	enzianblau // RAL5010
Böden- / Ebenentyp	Kragarm	Lieferumfang	Ständer und Kragarme gem. Angebot, Diagonal-/Längsverstreben
Traglast gesamt	6300 kg	Garantie	5 Jahre
Traglast pro Ständer	2100 kg	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja // bitte anfragen
Kragarmausrichtung	gerade	Norm DGUV	DGUV 108-007
Kragarmlänge	verschieden lange Arme	Gewicht	94,769 kg

Zubehör

150077		Fußverankerung für Kragarmregal, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150078		Unterlegbleche für Weitspannregal

Dazu passt auch ...

213058		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221577		Bodenmarkiergerät, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm
225223		Schutzbügel, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Höhe x Länge 1000 x 1500 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln
501757		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken, Pfosten Durchmesser 40 mm, Länge 10 m, Pfosten aus Kunststoff in rot/weiß, in rot/weiss