


# Technisch specificatieblad

## Bedradingskoker, type LKV 37037

Artikelnr. 6178307



Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag

Gelijk met de vloer uitvoeren door uitbreekstukken.




PVC Polyvinylchloride

### Stamgegevens

Bestelnr.	6178307
Type	LKV 37037
Omschrijving 1	Bedradingskoker
Dimensie	37x37x2000
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	60 m
Gewicht	40,50 kg/100 m

### Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	37,50 mm
Zijhoogte	37,50 mm
Afmetingen BxH	37,5 x 37,5 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Sleufafstand	12,50 mm
Sleufbreedte	5,00 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>