

# Kerámia mikrométer beállításó mérőhasáb készlet

Sorozat 516 - Kerámia mérőhasáb készlet mikrométerek ellenőrzésére



Kalibrálási bizonyítvány



Gyári bizonyítvánnyal

Gyári bizonyítvánnyal

| Blokkok készletenként | No.        | Osztály | Kalibrálás/standard alkalmazás                                     | Készlet tartalma   |
|-----------------------|------------|---------|--|--|
| 10                    | 516-390-60 | 0       | Különösképpen a 2 mm menetemelekedésű mikrométerekhez (Quantumike) | 2,2/ 4,8/ 7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 mm   |
|                       | 516-391-60 | 1       |  |  |
|                       | 516-392-60 | 2       |  |  |
| 10                    | 516-156-60 | 0       | EN ISO 3611<br>DIN 863 (1999)<br>VDI/VDE/DGQ 2618                  | 2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, optikai párhuzam (vastagság= 12 mm)                |
|                       | 516-157-60 | 1       |  |  |
|                       | 516-158-60 | 2       |  |  |
| 10                    | 516-185-60 | 0       | EN ISO 3611<br>DIN 863 (1999)<br>VDI/VDE/DGQ 2618                  | 2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, Micro Checker, optikai párhuzam (vastagság= 12 mm) |
|                       | 516-186-60 | 1       |  |  |
|                       | 516-187-60 | 2       |  |  |

Gyári bizonyítvánnyal

| Blokkok készletenként | No.        | Osztály | Kalibrálás/standard alkalmazás                             | Készlet tartalma   |
|-----------------------|------------|---------|--|--|
| 10                    | 516-390-10 | 0       | Speciálisan 2 mm-es menetemelekedésű orsóhoz. (QuantuMike) | 2,2/ 4,8/ 7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 mm   |
|                       | 516-391-10 | 1       |  |  |
|                       | 516-392-10 | 2       |  |  |
| 10                    | 516-156-10 | 0       | EN ISO 3611<br>DIN 863 (1999)<br>VDI/VDE/DGQ 2618          | 2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, optikai párhuzam (vastagság= 12 mm)                |
|                       | 516-157-10 | 1       |  |  |
|                       | 516-158-10 | 2       |  |  |
| 10                    | 516-185-10 | 0       | EN ISO 3611<br>DIN 863 (1999)<br>VDI/VDE/DGQ 2618          | 2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, Micro Checker, optikai párhuzam (vastagság= 12 mm) |
|                       | 516-186-10 | 1       |  |  |
|                       | 516-187-10 | 2       |  |  |

Specifikáció

Pontosság | EN ISO 3650 (incl. 0,1-0,49 mm)



516-391-10



Micro checker 516-607 alkalmazható mérőhasáb készletek: 516-156, 516-157, 516-158

# Kerámia tolómérő beállító mérőhasáb készlet

Sorozat 516 - Kerámia mérőhasáb készlet tolómérők ellenőrzésére



Gyári bizonyítvánnyal

| Blokkok készletenként | No.        | Osztály | Kalibrálás/standard alkalmazás     | Készlet tartalma   |
|-----------------------|------------|---------|------------------------------------|--|
| 4                     | 516-566-10 | 1       | EN ISO 13385-1                     | 4 blocks : 10, 30, 50, 125 mm, beállító gyűrű (Ø4 mm, Ø10 mm), mérőcsap (Ø 10 mm), kesztyű |
|                       | 516-567-10 | 2       |                                    |  |
| 3                     | 516-150-10 | 1       | DIN 862 (1988)<br>VDI/VDE/DGQ 2618 | 3 hasáb: 30, 41,3, 131,4 mm, beállító gyűrű (Ø4 mm, Ø25 mm), kesztyű                       |
|                       | 516-151-10 | 2       |                                    |  |



516-566-10