


Steckhülse NPQM-D-S12-E-P10

Teilenummer: 558815

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	Standard
Nennweite	10 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Lebensmittel-Zulassung	nein
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Produktgewicht	14 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse QS-12
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing vernickelt