



Beispiel

**Bestellzeichen:** AB 071004  
**Artikelnummer:** 7083530  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074058720  
**E-Nummer:**  
Finland: 3435456  
Dänemark: 8212003224  
Schweden: 7083530  
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	98	66	41	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>	3.9	2.6	1.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Rostfreier Stahl			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>				<b>Zertifikate:</b>
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			Gost R
<b>Temperatur Bereich:</b>				
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>				
TF 28037	Befestigungslasche			
TH A	Plastik-Scharniere, grau			

