

# Druckluft-Winkelschleifer

## 77A60P107M-EU

Winkelschleifmaschine mit Schleifscheibe

**IR** Ingersoll Rand



Die Schleifmaschinen der Baureihe Pro verfügen über einen integrierten Motorregler, der die Produktivität und Bediensicherheit gleichermaßen erhöht.

Einstellbare Seitengriffe, ein ergonomischer Hauptgriff und ein Drücker mit Selbstverriegelung tragen zu einer geringeren Ermüdung des Bedieners bei.

- Hervorragendes Leistungsgewicht
- 1/min 6.000
- Mittig gekrümmte flache Schleifscheibe Typ 27, 180mm. 5/8" - 11
- Solider Stahlmotor und Spindelgehäuse sorgen für maximale Haltbarkeit.
- Die integrierte Schmiervorrichtung ölt den Motor bei Aktivierung des Drückers automatisch.
- Strapazierfähige, zweireihige Kugellager sorgen für eine lange Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb.
- Auto-Balancer Funktion reduziert Vibration und erhöht die Standzeit der Schleifmittel.

### Technische Daten

Leistung (kW)	1,1
Freie Drehzahl (1/min)	6000
Gewicht (kg)	4,09
Mindestschlauchweite (mm)	13
Scheibendurchmesser (mm)	180
Gesamtlänge (mm)	446
Anschlussgewinde (Zoll)	3/8
Luftverbrauch (l/min)	1104
Geräuschpegel (dB(A))	85,9
Spindelgewinde	5/8"-11