

Produktinformation

12 40 200

Selbsteinstellende Abisolierzange



- Für dünne Flachbandleiter bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang
- Für ein-, mehr- und feindrätige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
- Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
- Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrätig bis 10 mm² und eindrätig bis 6 mm²
- Leichtgängige Mechanik
- Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
- Geringes Gewicht
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

AAA



Allgemein

Artikel-Nr.	12 40 200
EAN	4003773026662
Gewicht	202 g
Abmessungen	200 x 95 x 21 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute


Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,03 — 10,0 mm ²
Längenanschlag	3 – 18 mm
AWG	32 — 8

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



12 40 200: Einstellbarer Längenanschlag





12 40 200: Präzises Abisolieren ohne Beschädigung des Leiters