

## Displaypalette

aus Polyethylen/Polypropylen, Höhe x Länge x Breite 115 x 600 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 2000 / 500 kg, Unterbau 9 FüÙe, Oberdeck durchbrochen

VE 2 Stück



Artikelnummer: 118523

## Displaypalette

Displaypalette

- aus Polyethylen/Polypropylen
- Höhe x Länge x Breite 115 x 600 x 800 mm
- Traglast statisch / dynamisch 2000 / 500 kg
- Allseitig einfahrbar
- Einfahrbreite Längsseite / Breitseite 620 / 550 mm
- Unterbau 9 FüÙe
- Oberdeck durchbrochen
- beständig gegen Witterungseinflüsse
- nicht regallagerfähig
- Gewicht 5 kg

## Technische Details

Verpackungstyp	Palette	Unterbau	9 FüÙe
Palettentyp	Displaypalette	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +60 °C
Material	Polyethylen/Polypropylen	Beständigkeit	gegen Witterungseinflüsse
recyclbar	ja	Einfahrbreite Längsseite	620 mm
Höhe	115 mm	Einfahrbreite Breitseite	550 mm
Länge	600 mm	Traglast dynamisch	500 kg
Breite	800 mm	Regallagerfähigkeit	nicht regallagerfähig
Traglast statisch	2000 kg	Sicherungsrand	nein

Einfahrmöglichkeit	Allseitig	nestbar	nein
Oberdeck Konstruktion	durchbrochen	Gewicht	5 kg
stapelbar	ja		

## Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
204206		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
240208		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm