

**MNX PC 150/100 XHG**



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 150/100 XHG  
**Artikelnummer:** 6013334  
**Beschreibung:** Gehäuse PC • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** extra hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074061225  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3435606  
 Dänemark: 8212027873  
 Schweden: 6013334  
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
<b>mm:</b>		180	130	100	Schutzart (EN 60529): IP 66/67	
<b>inch:</b>		7.1	5.1	3.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08	
<b>Materials:</b>						
<b>Material:</b>		Polycarbonat			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja	
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508	
		Polyamid			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V	
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>					Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>		Grau			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6	
<b>Dichtungsmaterial:</b>		PUR				
<b>Temperatur Bereich:</b>						
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 120 °C				
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C				
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 250 °F				
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 175 °F				
<b>Zubehör:</b>						
MIV 150		Montageplatte				
MIN 10		Tragschiene TS 15				
MIN 15		Tragschiene TS 15				
MIV 10		Tragschiene TS 35				
MIV 15		Tragschiene TS 35				
FP A 150/180		Frontplatte				
HFP 180		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)				
FP 22046		Wandbefestigungsglaschen				

