

MNX PC 300/150 ZT



Beispiel

Bestellzeichen: PC 300/150 ZT
Artikelnummer: 6017938
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: rauchgrau transparenter Deckel

EAN Code: 6418074061522
E-Nummer:
 Finland: 3435626
 Dänemark: 8212027996
 Schweden: 6017938
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	360	255	152	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	14.2	10.0	6.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08

Materials:

Material: Polycarbonat
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: Rauchgrau
 Polyamid

Deckelschraubenmaterial:
Deckelschraubenfarbe: Schwarz
Dichtungsmaterial: Polyurethan

Elektrische Isolierung: Voll isoliert
 Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
 UV Resistenz: UL 508
 Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
 Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X and 6

Zertifikate:

Gost R

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 120 °C
Dauergebrauch: -40 ... 80 °C
Kurzzeit: -40 ... 250 °F
Dauergebrauch: -40 ... 175 °F

Zubehör:

- MIV 300 Montageplatte
- MIV 200 Montageplatte
- MIV 150 Montageplatte
- MIN 20 Tragschiene TS 15
- MIN 15 Tragschiene TS 15
- MIV 30 Tragschiene TS 35
- MIV 20 Tragschiene TS 35
- MIV 15 Tragschiene TS 35
- FP 10674 Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben

