

Sélecteur avec indicateur de position affichage numérique

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps plastique.
Arbre creux acier.
Regard en plastique.

Finition :

Carter renforcé de fibre de verre.
Arbre creux bruni.

Nota :

Les sélecteurs avec indicateur de position intégré permettent la lecture directe des valeurs de mesure telles que les longueurs, les débits, les positions, etc. De plus, l'affichage à indiquer est librement définissable (en fonction du pas de la broche), les différentes valeurs à afficher étant obtenues par une transmission mécanique. Le taquet anti-rotation permet l'utilisation des sélecteurs dans toutes les positions de montage, même avec de fortes vibrations.

** Indiquer la position du taquet anti-rotation pour la 1ère étoile et le sens de comptage pour la 2ème étoile.

Données techniques :

- compteur : 4 décades + lecture précise
- hauteur des chiffres env. 6 mm
- arbres creux Ø 14 H7 mm
- résistant à des températures jusqu'à 80 °C
- résistant aux huiles et aux solvants

Sur demande :

Autres pas.


Accessoires :

- Douille de réduction K0421

Sélecteur avec indicateur de position affichage numérique

Dessins

Position du taquet anti-rotation



Affichage après un tour, position de la virgule :			Taquet anti-rotation (1 - 4) :																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numéro</th> <th>pour pas</th> <th>Affichage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0150</td> <td>1,5</td> <td>001,5</td> </tr> <tr> <td>0200</td> <td>2</td> <td>002,0</td> </tr> <tr> <td>0400</td> <td>4</td> <td>004,0</td> </tr> <tr> <td>0500</td> <td>5</td> <td>005,0</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>10</td> <td>010,0</td> </tr> </tbody> </table>	Numéro	pour pas			Affichage	0150	1,5	001,5	0200	2	002,0	0400	4	004,0	0500	5	005,0	1000	10	010,0
Numéro	pour pas	Affichage																		
0150	1,5	001,5																		
0200	2	002,0																		
0400	4	004,0																		
0500	5	005,0																		
1000	10	010,0																		
par ex. K1928-01501112 0150 = pas 1,5 mm 1 = virgule en première position à partir de la droite			par ex. K1928-01501112 1 = 270° (Standard)																	

Sens de comptage (1 - 2) :		Couleur (1 - 2) :	
par ex. K1928-01501112 1 = sens horaire (valeurs croissantes) 2 = sens antihoraire (valeurs croissantes)		par ex. K1928-01501112 1 = couleur rouge 2 = couleur noire	

Sélecteur avec indicateur de position affichage numérique

Aperçu des articles

Sélecteurs avec indicateur de position à affichage numérique

Référence	Couleur	Pas	Affichage après un tour	Position de la virgule	Sens de comptage	Taquet anti-rotation
K1928.01501111	rouge	1,5	001,5	1	1	1
K1928.01501121	rouge	1,5	001,5	1	2	1
K1928.01501211	rouge	1,5	001,5	1	1	2
K1928.01501221	rouge	1,5	001,5	1	2	2
K1928.01501311	rouge	1,5	001,5	1	1	3
K1928.01501321	rouge	1,5	001,5	1	2	3
K1928.01501411	rouge	1,5	001,5	1	1	4
K1928.01501421	rouge	1,5	001,5	1	2	4
K1928.02001111	rouge	2	002,0	1	1	1
K1928.02001121	rouge	2	002,0	1	2	1
K1928.02001211	rouge	2	002,0	1	1	2
K1928.02001221	rouge	2	002,0	1	2	2
K1928.02001311	rouge	2	002,0	1	1	3
K1928.02001321	rouge	2	002,0	1	2	3
K1928.02001411	rouge	2	002,0	1	1	4
K1928.02001421	rouge	2	002,0	1	2	4
K1928.04001111	rouge	4	004,0	1	1	1
K1928.04001121	rouge	4	004,0	1	2	1
K1928.04001211	rouge	4	004,0	1	1	2
K1928.04001221	rouge	4	004,0	1	2	2
K1928.04001311	rouge	4	004,0	1	1	3
K1928.04001321	rouge	4	004,0	1	2	3
K1928.04001411	rouge	4	004,0	1	1	4
K1928.04001421	rouge	4	004,0	1	2	4
K1928.05001111	rouge	5	005,0	1	1	1
K1928.05001121	rouge	5	005,0	1	2	1
K1928.05001211	rouge	5	005,0	1	1	2
K1928.05001221	rouge	5	005,0	1	2	2
K1928.05001311	rouge	5	005,0	1	1	3
K1928.05001321	rouge	5	005,0	1	2	3
K1928.05001411	rouge	5	005,0	1	1	4
K1928.05001421	rouge	5	005,0	1	2	4
K1928.10001111	rouge	10	010,0	1	1	1
K1928.10001121	rouge	10	010,0	1	2	1
K1928.10001211	rouge	10	010,0	1	1	2
K1928.10001221	rouge	10	010,0	1	2	2
K1928.10001311	rouge	10	010,0	1	1	3
K1928.10001321	rouge	10	010,0	1	2	3
K1928.10001411	rouge	10	010,0	1	1	4
K1928.10001421	rouge	10	010,0	1	2	4
K1928.01501112	noir	1,5	001,5	1	1	1
K1928.01501122	noir	1,5	001,5	1	2	1
K1928.01501212	noir	1,5	001,5	1	1	2
K1928.01501222	noir	1,5	001,5	1	2	2
K1928.01501312	noir	1,5	001,5	1	1	3
K1928.01501322	noir	1,5	001,5	1	2	3
K1928.01501412	noir	1,5	001,5	1	1	4
K1928.01501422	noir	1,5	001,5	1	2	4
K1928.02001112	noir	2	002,0	1	1	1
K1928.02001122	noir	2	002,0	1	2	1
K1928.02001212	noir	2	002,0	1	1	2
K1928.02001222	noir	2	002,0	1	2	2
K1928.02001312	noir	2	002,0	1	1	3
K1928.02001322	noir	2	002,0	1	2	3
K1928.02001412	noir	2	002,0	1	1	4
K1928.02001422	noir	2	002,0	1	2	4
K1928.04001112	noir	4	004,0	1	1	1
K1928.04001122	noir	4	004,0	1	2	1
K1928.04001212	noir	4	004,0	1	1	2

Sélecteur avec indicateur de position affichage numérique

Aperçu des articles

Référence	Couleur	Pas	Affichage après un tour	Position de la virgule	Sens de comptage	Taquet anti-rotation
K1928.04001222	noir	4	004,0	1	2	2
K1928.04001312	noir	4	004,0	1	1	3
K1928.04001322	noir	4	004,0	1	2	3
K1928.04001412	noir	4	004,0	1	1	4
K1928.04001422	noir	4	004,0	1	2	4
K1928.05001112	noir	5	005,0	1	1	1
K1928.05001122	noir	5	005,0	1	2	1
K1928.05001212	noir	5	005,0	1	1	2
K1928.05001222	noir	5	005,0	1	2	2
K1928.05001312	noir	5	005,0	1	1	3
K1928.05001322	noir	5	005,0	1	2	3
K1928.05001412	noir	5	005,0	1	1	4
K1928.05001422	noir	5	005,0	1	2	4
K1928.10001112	noir	10	010,0	1	1	1
K1928.10001122	noir	10	010,0	1	2	1
K1928.10001212	noir	10	010,0	1	1	2
K1928.10001222	noir	10	010,0	1	2	2
K1928.10001312	noir	10	010,0	1	1	3
K1928.10001322	noir	10	010,0	1	2	3
K1928.10001412	noir	10	010,0	1	1	4
K1928.10001422	noir	10	010,0	1	2	4