

Schnittschutz

Druckdatum 19-12-2017

Handschuhmaterial

- Nitrilschaum (Beschichtungs- material)
- Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn (Träger- material)

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe

Sensibilisatoren

- Frei von Sensibilisatoren

REACH-Verordnung 1907/2006

Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

Eigenschaften

- Exzellenter Trockengriff
- Hoher Tragekomfort
- Leichtes Gewicht, anatomische Passform und nahtloses Gewebe für exzellenten Tragekomfort, hohe Fingerbeweglichkeit und ausgezeichnete Tastsensibilität.
- Herausragende Abriebfestigkeit
- Übertrender Schnittschutz

EN-Testdaten

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	3	4	2		
EN388:2016	4	X	4	2	B	

Konformität mit europäischen Vorschriften

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN 388:2003

Dies sind Handschuhe der Kategorie II „Mittlere Konstruktion“ (Schutz vor mittlere Risiken).

EC-Typprüfung und Zertifikat des Endprodukts durch:

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Verwendungsbeschränkungen

Nicht geeignet als Flammen- und Temperaturschutz < -25° C oder > 100° C.

Nicht geeignet als Chemikalienschutz; der Handschuh ist nicht flüssigkeitsdicht!

Lagerung

Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.

Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Ausführung	Gaugerung	Träger- material	Beschichtungs- material	Beschichtungs- art/-profil	Stulpenart	EN-Größe	Länge (mm)	Verpackung
Gestric	18	Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn	Nitrilschaum	¾-Beschichtung	Strickbund	6, 7, 8, 9, 10, 11	200-270	12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu