

Datenblatt ORSH-70-PSK-ST3

Kategorie	Rahmenlichtschranken
Gruppe	Standard
Artikelnummer	910.0703.300
Bezeichnung	ORSH-70-PSK-ST3
Anschluss	Stecker M8
Arbeitsweise	statisch/dynamisch
Auflösung	1 mm
Empfindlichkeit	einstellbar
Fremdlichtfestigkeit	50 klx
Funktionsprinzip	optisch
Gehäusematerial	Alu schwarz eloxiert
Impulsverlängerung	einstellbar bis 150 ms
Isolationsspannung	500 V
Schaltausgang	PNP NO
Schaltfrequenz	5 kHz
Schalthyterese	< 0,2 mm
Sendelicht	Infrarot getaktet
Sensorfläche	70 x 64 mm
Temperaturdrift	< 10 %
Maße	105 x 110 x 20 mm
Polzahl	3
Gewicht	0,27 kg
max.Laststrom	200 mA / kurzschlußfest
Reproduzierbarkeit	< 0,01 mm
Spannungsabfall	< 2,5 V
Umgebungstemperatur	- 10°C ... + 60°C
Betriebsspannung	24 VDC (±20%)
Eigenstromaufnahme	< 70 mA
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III Schutzkleinspannung
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85365019

