

## NS-M4000BLACK

## MOBILETTO NEOMOUNTS PORTATILE PER TV

### SPECIFICAZIONI

#### GENERALE

Dim. min. schermo*	60 inch
Dim. max. schermo*	105 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	150 kg (per schermo)
Schermi	1
Minimo VESA	200x200 mm
Massimo VESA	1000x600 mm

#### FUNZIONALITÀ

Tipologia	Fisso
Regolazione altezza	131-153 cm
Regolazione della larghezza	120 cm
Regolazione della profondità	68 cm
Tipo di regolazione	Manuale

#### INFORMAZIONI

Colore	Nero
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371447427

\*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



**NS-M4000BLACK è un mobiletto portatile per schermi LCD/LED/Plasma fino a 105" (267 cm).**

Il supporto a pavimento Neomounts, modello NS-M4000BLACK è un mobiletto portatile per schermi LCD/LED/Plasma fino a 105" (267 cm) con altezza regolabile da 131 a 153 cm. Utilizzate un supporto a pavimento per sfruttare pienamente le capacità del vostro schermo. Il carrello è dotato di quattro solide ruote piroettanti, di cui le due anteriori dotate di freno.

Il supporto NS-M4000BLACK ha una capacità massima di trasporto di 150 kg. Questo prodotto è adatto per schermi con fori VESA modello da 200x200 fino a 1000x600 mm.

Dotato di ruote, è facile da spostare.

