

Kleiner, leichter und noch leistungsstärker

PREBENA

www.prebena.de

Druckluftnagler 4C-Z50 für Heftklammern der Type Z von 16 - 50 mm



Schnellverschluss

empfohlen von:
xella
Neues Bauen
für:
fermacell

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-495

Type Z

11,2 mm

16
19
25
30
32
35
38
40
44
50

1,4 x 1,65 mm

ETA
CE
Europäische Technische Bewertung für Heftklammern als Holzverbindungsmitel
ETA-16/0101

EUROCODE 5
nach EN 14592

Einzel- und Kontaktauslösung

Technische Daten:
Gewicht: 2,2 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 1,72 l/Nagelung
LxBxH: 360 x 85 x 283 mm

Glatter Anschlag:
Fermacell, Gipskarton, Kisten, Wellpappe, Bitumenschindeln, Spanplatten, Verpackungen, Unterkonstruktionen, Sparschalungen, Kartonpaletten, Fertighausbau uvm.

Verzahrter Anschlag:
Nut- und Federprofile, Stülp Schalung, Draht- und Windschutzzäune uvm.

Multifunktionsanslag:

180°

Serienmäßige Ausstattung:

- verstärkter Treiber
- Abluft verstellbar
- ergonomischer Griffschaft
- Auslösesicherung
- Geräuschkämpfer

Anschlag mit breiter Auflagefläche für Gipskarton und Fermacell als Zubehör (ET44221701) lieferbar.

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20 - 26 · D-63679 Schotten · Tel.: 06044/9601-0 · Fax: 06044/9601-820 · info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Ewige Weide 8 · D-22926 Ahrensburg · Tel.: 04102/4952-0 · Fax: 04102/4952-70 · info@prebena-ahr.de