



PROTECTION

Professioneller Arbeitsschutz



Auffanggurtsystem



Auffanggurtsystem

System für den vertikalen und horizontalen Einsatz zugelassen!
 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, nach EN 363 für sicheres Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen (z.B. Montagebetrieb, Holzbau, Baugewerbe, Landwirtschaft, Fensterbauer, Photovoltaikbetriebe, Freileitungsbau usw.). Das Set kann als Auffang- oder Rückhaltesystem eingesetzt werden. Über die Anforderungen der Norm EN 353-2 hinaus ist das Auffanggerät in Verbindung mit dem Kernmantelseil zusätzlich im Fallversuch über eine Kante mit einem Kantenradius von 0,5 mm geprüft und darf somit auch in horizontaler Anordnung (z.B. auf einem Flachdach) verwendet werden.

Geprüft nach EN 363, EN 361, EN 353-2

Bestandteile (nach Baumusterprüfung):

- ▶ Auffanggurt (AFG 1) nach EN 361; mit Auffangöse im Rücken und zwei Auffangschlaufen im Brustbereich.
- ▶ Mitlaufendes Auffanggerät (MAG 1) nach EN 353-2; mit Bandfalldämpfer einschl. beweglicher Führung aus 12 mm Kernmantelseil mit 15 m Länge.
- ▶ Gerätebeutel mit Klarsichtfenster zur Aufnahme der beiliegenden Prüfbücher und Gebrauchsanleitung.

Anwendungsbereiche:

Arbeiten auf Steil- und Flachdächern, auf Leitern, Fassaden, Hochregalen, Plattformen, Fenstern und höher gelegenen Arbeitsplätzen.

Art.-Nr. 905 020 015

Für vertikalen und horizontalen Einsatz

Arbeitsschutzhandschuhe



Arbeitsschutzhandschuhe

cool

Hochwertige Naturlatex-Beschichtung auf der Außenseite gegen Feuchtigkeit, bildet durch innenliegende Vliesmaterialien eine hervorragende Isolierung sowohl gegen Konvektionskälte als auch gegen Kontaktkälte, optimale Rutschfestigkeit, gute Atmungsaktivität, gute Schnittfestigkeit.

Geprüft nach EN 388
 CE CAT II (2.3.2.2),
 EN 511 (0.2.X)

Handschuhgrößen:

Größe 9 Art.-Nr. 905 020 409

Größe 10 Art.-Nr. 905 020 410

Größe 11 Art.-Nr. 905 020 411

	1	2	3	4	5
Abrieb	■	■	■	■	■
Schnitt	■	■	■	■	■
Weiterreißfestigkeit	■	■	■	■	■
Durchstich	■	■	■	■	■
Rutschfestigkeit	■	■	■	■	■
Feingefühl	■	■	■	■	■
Atmungsaktivität	■	■	■	■	■
Nässeschutz	■	■	■	■	■
Schutz vor Kontaktkälte	■	■	■	■	■

Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitsschutzhandschuhe



Nitril-beschichteter Allroundhandschuh, guter ergonomischer Sitz mit hohem Tragekomfort durch Polyester-Spandex mit Strickbund, atmungsaktiv, bester Nass- und Trockengriff, gutes Tastgefühl, sehr hohe Abriebfestigkeit.

Geprüft nach EN 388
CE CAT II (4.1.4.1)

Handschuhgrößen:

Größe 9 Art.-Nr. **905 020 109**

Größe 10 Art.-Nr. **905 020 110**

Größe 11 Art.-Nr. **905 020 111**

	1	2	3	4	5
Abrieb	■	■	■	■	
Schnitt	■	■	■	■	■
Weiterreißfestigkeit	■	■	■	■	■
Durchstich	■	■	■	■	■
Rutschfestigkeit	■	■	■	■	■
Feingefühl	■	■	■	■	■
Atmungsaktivität	■	■	■	■	■
Nässeschutz	■	■	■	■	■

Arbeitsschutzhandschuhe



Latex-beschichteter Spezialhandschuh mit schnittfester HPPE-Faser, guter ergonomischer Sitz mit gutem Tragkomfort durch Klettriegelverschluss am Handgelenk, hohe Schnitt- und Durchstichfestigkeit, atmungsaktiv, optimale Rutsch- und Abriebfestigkeit.

Geprüft nach EN 388

Handschuhgrößen:

Größe 8 Art.-Nr. **905 020 208**
CE CAT II (4.5.4.3)

Größe 9 Art.-Nr. **905 020 209**

Größe 10 Art.-Nr. **905 020 210**

Größe 11 Art.-Nr. **905 020 211**
CE CAT II (4.5.4.4)

	1	2	3	4	5
Abrieb	■	■	■	■	■
Schnitt	■	■	■	■	■
Weiterreißfestigkeit	■	■	■	■	■
Durchstich	■	■	■	■	■
Rutschfestigkeit	■	■	■	■	■
Feingefühl	■	■	■	■	■
Atmungsaktivität	■	■	■	■	■
Nässeschutz	■	■	■	■	■

Größe 9, 10 und 11

Arbeitsschutzhandschuhe



Hochwertige Latex/Neopren-Mischung für speziellen Schutz vor Flüssigkeiten und Chemikalien, mit langen Stulpen, Innenseite velourisiert, Wandstärke: 0,7 mm, nahtlos, lebensmittelgeprüft, gutes Tastgefühl.

Geprüft nach EN 388
CE CAT III (3.1.2.1),
EN 374:2003 AKL

Handschuhgrößen:

Größe 8 Art.-Nr. **905 020 308**

Größe 9 Art.-Nr. **905 020 309**

Größe 10 Art.-Nr. **905 020 310**

	1	2	3	4	5
Abrieb	■	■	■	■	■
Schnitt	■	■	■	■	■
Weiterreißfestigkeit	■	■	■	■	■
Durchstich	■	■	■	■	■
Rutschfestigkeit	■	■	■	■	■
Feingefühl	■	■	■	■	■
Atmungsaktivität	■	■	■	■	■
Nässeschutz	■	■	■	■	■

Schutzbrille



ipro clear Art.-Nr. 905 100 01



ipro sun Art.-Nr. 905 100 02

Schutzbrille **ipro**

Profiqualität für Arbeit und Freizeit

Innen dauerhaft beschlagfrei, außen extrem kratzfest, 100% UV-Schutz (clear und sun), optimaler Augenschutz durch ergonomisch gewölbte Brillenform, bequemer und rutschfester Sitz, extrem leicht, da metallfrei, Anti-Rutsch-Komponenten an den Bügelenden, ausgezeichnete Ventilation.

Geprüft nach EN 166, EN 170, ANSI, Z87, CSA, AS/NZS 1337, EN 172 (Sonnenschutz für den betrieblichen Gebrauch)

Anwendungsbereiche:

Schleifarbeiten, feinmechanische Arbeiten, leichte Montage, Sport, Dreh- und Fräsarbeiten, Laborarbeiten, Freizeit uvm.

Ausführungen:

ipro clear Art.-Nr. **905 100 51** (VE 5 im Display)

ipro sun Art.-Nr. **905 100 52** (VE 5 im Display)

Ergänzender Arbeitsschutz

Einweg-Schutzhandschuhe

Zum Schutz vor Verschmutzungen und Chemikalien, Einheitsgröße

Geprüft nach EN 374-3

12er-Pack

Art.-Nr. **906 280 12**



Wund-Schnellverband

Dauerelastischer, wasserfester und atmungsaktiver Wund-Schnellverband, zur Abdeckung von Wunden bzw. Abschürfungen, besonders im Bereich der Finger- und Handgelenke, klebt nicht auf der Wunde bzw. auf der Haut, ideal für behaarte Hautpartien, verschließt den Wundbereich sicher gegen das Eindringen von Staub und Schmutz, Rollen sind steril verpackt, inkl. Anleitung.

1 Rolle 50 mm à 4,5 m

blau Art.-Nr. **290 8 501**

beige Art.-Nr. **290 8 502**

2 Rollen 25 mm à 4,5 m

blau/beige Art.-Nr. **290 8 002**

blau/gelb Art.-Nr. **290 8 012**

