



Leírás:

ECO leeresztő csapok piros, DIN 60/61-es csavaros kötőelemmel, a folyadékok ipari kannákból és csomagoló kannákból való ellenőrzött leengedéséhez, natúr színű

- törésálló, élelmiszeripari polietilénből (HDPE/LDPE), egycsöves csővégszatlakozóval
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- piros színű DIN sz. csavaros kötőelemmel
- nem szellőztetett
- különösen alkalmas levegőztető nyílással ellátott kannákhoz
- max. 0,4 bar nyomásig nyomásálló (üzemanyagok és illékony anyagok használatára és adagolására nem alkalmas / a tartályban fennálló belső nyomás 1,0 bar-ig emelkedhet)
- hőálló: -20°C-tól +70°C-ig és biszfenol-A (BPA) mentes
- kifolyási sebesség > 1,5 l/min
- csővég külső átmérője = 19 mm, ill. 3/4" (csatlakozó rész)
- DIN 60/61-es, ipari kannákhoz használható kivitel (cikksz.: 426401 és 426501)

Információk:

Cikk

Cikkszám	560500
GTIN	4007228560503
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	5

szín	természetes
Súly (kg)	0,06

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	5
M x S x M (mm)	515 x 297 x 314

KE bruttó tömege, kg	0,3
----------------------	------------

Paletta

Dobozok száma	36
Rétegek száma	6
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

Kartonok száma rétegenként	6
Súly (kg)	128,0