

**Artikelnummer:** 156425

**Kurzbeschreibung:** Magazinregal, 1980 mm hoch, 12 Böden, 52 Kästen, lichtgrau

**Langbeschreibung:** Magazinregal, 1980 mm hoch, 12 Böden, 52 Kästen: Die meistgekauften Universalschränke für Lager und Betrieb Ordnung, Übersicht und viel mehr Platz in Ihrem Kleinteilelager - das erreichen Sie mit diesem Regalschrank bequem und preiswert. Denn er ist wie eine Sichtkartei: Jeder weiß, wo er was findet, jeder sieht, was er greift - und was nachzufüllen ist. Der Regalschrank ist ein Produkt auf besonders hohem Qualitätsniveau. Ausführung: Gehäuse aus Qualitätsfeinblech, hell Silber oder lichtgrau einbrennlackiert. Zwischenböden aus verzinktem Stahlblech, in der Höhe von 25 zu 25 mm verstellbar. 12

Zwischenböden Gesamtbelastbarkeit: 260 kg ohne Türen Maße: H 2000 x B 670 x T 260 mm Anzahl Lager-Fix-Kästen: 52 x LF 221 Material: Polypropylen, glatte Innenwände, leicht zu reinigen Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen Formbeständig von -20-Grad bis + 100 -Grad

**EAN/GTIN:** 4063332958063

