

**Artikelnummer:** 97567

**Kurzbeschreibung:** Zusatzboden, 1250 x 610 mm

**Langbeschreibung:** Zusatzboden für den Etagenwagen: Der Etagenwagen ist in einer Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion gefertigt und pulverbeschichtet. Er ist mit 4 waagrecht und schräg einhängbaren Boden aus eingeschweisstem Drahtgitter ausgestattet- Die Platten sind in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten eingelegt. Der lose Boden ist variabel einlegbar. Die mögliche Neigung bei schräger Einhängung beträgt ca. 15 und ca. 30 Grad. Ferner besitzt der Wagen 2 Lenk- und 2 Bockrollen sowie Naben mit Rollenlager. Beide Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3. Farbe: blau (RAL 5007) Tragkraft je Einlegeboden: 50 kg Einhängeraster: 120 mm Ladefläche (B/L): 1250 x 610 mm: Au ssenma sse (B/T/H): 620 x 1430 x 1800 mm, Gewicht: 73 kg Ladefläche (B/L): 1650 x 610 mm: Au ssenma sse (B/T/H): 620 x 1830 x 1800 mm, Gewicht: 87 kg 5 Jahre Garantie



**EAN/GTIN:** 4017976040974