

Artikeldatenblatt



Stahlrohrkarre B1325V

Ausführung:

Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.



Technische Details

| | |
|------------------------|--------------------|
| Tragkraft | 300 kg |
| Höhe | 1300 mm |
| Schaufellänge | 250 mm |
| Schaufelbreite | 320 mm |
| Gesamtbreite | 580 mm |
| Bereifung | Vollg. 250 x 60 mm |
| Eigengewicht | 16,5 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 8716800000 |
| Garantie | 10 Jahre |
| EAN-Code | 4017976613253 |
| Artikelnummer | B1325V |