

Kärcher Saugschlauch für Nass- /Trockensauger

KÄRCHER

Schlauchlänge 4 m, Nennweite 40 mm, mit Krümmer, PFC-Modul und C40-Clip-Anschluss, elektrisch leitend

Artikelnummer: 119519



Saugschlauch für Nass-/Trockensauger

- Schlauchlänge 4 m
- Nennweite 40 mm
- mit Krümmer, PFC-Modul und C40-Clip-Anschluss
- elektrisch leitend
- Höhe x Länge x Breite 120 x 650 x 650 mm

Technische Details

Reinigungstyp	Zubehör	Schlauch/Rohr Ausführung	elektrisch leitend
für Reinigungsgerät	Nass-/Trockensauger	Höhe	120 mm
Schlauchlänge	4 m	Länge	650 mm
antistatisch	nein	Breite	650 mm
Nennweite	40 mm	Gewicht	1,42 kg
Schlauch/Rohr Ausstattung	Krümmer, PFC-Modul, C40-Clip-Anschluss		

Zubehör

119312		Nass-/Trockensauger, Leistung 2760 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 55 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119319		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119321		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119322		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119323		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119324		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm