

## Kärcher Heißwasser- Hochdruckreiniger HDS 5/15 UX

Leistung 2700 W, Arbeitsdruck 150 bar, Inhalt 6,5 l, Fördermenge 450 l/h, temperaturbeständig bis 80 °C

Artikelnummer: 159569



**KÄRCHER**



## Kärcher Hochdruckreiniger HDS 5/15 UX

Heißwasser-Hochdruckreiniger

- Leistung 2700 W
- gegen hartnäckige Verschmutzungen wie Öle, Fette, Metallabrieb, Farben und Kleber
- mit Handspritzpistole, Strahlrohr, Schlauchtrommel
- Arbeitsdruck 150 bar
- Strahlrohr aus Edelstahl
- drehbar
- Strahlrohr 840 mm lang
- Hochdruckschlauch 15 m lang
- Behälter aus Kunststoff
- Inhalt 6,5 l
- max. Druck 150 bar
- 3-Kolben-Axialpumpe
- Fördermenge 450 l/h
- temperaturbeständig bis 80 °C

- Heizöl Verbrauch 2,4 kg/h
- Unterbau Räder
- für stehenden und liegenden Betrieb geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 1163 x 630 x 994 mm
- max. Nutzungsdauer 1 h
- Gewicht 95,601 kg

## Technische Details

|                                   |  |                               |                 |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| Reinigungsart                     | nass   | Material Strahlrohr           | Edelstahl       |
| Reinigungstyp                     | Hochdruckreiniger  | Strahlrohrlänge               | 840 mm          |
| Reinigungsmaschine<br>Ausstattung | Handspritzpistole,<br>Strahlrohr,<br>Schlauchtrommel                                 | Strahlrohr Funktion           | drehbar         |
| Pumpentyp                         | 3-Kolben-Axialpumpe  | Verbrauch Heizöl              | 2,4 kg/h        |
| Akkubetrieb                       | nein   | Schlauchlänge                 | 15 m            |
| Druck                             | 150 bar  | Höhe                          | 1163 mm         |
| Arbeitsdruck                      | 150 bar  | Breite                        | 630 mm          |
| Temperatur bis                    | 80 °C  | Tiefe                         | 994 mm          |
| Lösekraft                         | hartnäckige<br>Verschmutzungen wie Öle,<br>Fette, Metallabrieb,<br>Farben und Kleber | Nutzungsdauer                 | 1 h             |
| Fördermenge                       | 450 l/h  | Unterbau                      | Räder           |
| Leistung                          | 2700 W   | WEEE-<br>Registrierungsnummer | DE64190940      |
| Anschlussleistung                 | 230 V  | WEEE-Geräteart                | Großgerät KAT 4 |
| Volumen Behälter                  | 6,5 l  | Marke laut EAR-Register       | Kärcher         |
| Material Behälter                 | Kunststoff   | Gewicht                       | 95,601 kg       |
| Volumen Brennstofftank            | 6,5 l  |                               |                 |

## Zubehör

204665



Universalreiniger, Kanister mit 5 l Inhalt, für Fassaden, Fahrzeuge, Gartenmöbel und wasserbeständige Oberflächen, entfernt Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien, neutral