

Scangrip Motorraumleuchte NOVA BONNET


Gehäuse aus Aluminium-Spritzguss,
Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom
200 - 2000 Lumen, Mit Teleskophalter,
weichen Hakenenden und
Magneten, Leuchtweite 0,5 m, Mit
Akku

Artikelnummer: 254510



SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



Motorraumleuchte

- Höhe x Länge x Breite 220 x 1135 x 163 mm
- Gehäuse aus Aluminium-Spritzguss
- Leuchtmittel: COB-LED
- Lichtstrom 200 - 2000 Lumen
- Mit Teleskophalter, weichen Hakenenden und Magneten
- Leuchtdauer 2 - 20 h
- Leuchtweite 0,5 m
- 5-stufig dimmbar
- Ladezeit 5 h
- Mit Akku
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
- Lieferung inklusive Netzteil
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Funktion	5-stufig dimmbar
Lampentyp	Motorraumleuchte	Material Gehäuse	Aluminium-Spritzguss
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Länge	1135 mm
Leuchtweite	0,5 m	Höhe	220 mm
Leuchtdauer	2-20 h	Breite	163 mm
Lichtstrom	200-2000 Lumen	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
dimmbar	ja	IP Schutzart	67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
Spannungsversorgung	Akku	Lieferumfang	inklusive Netzteil
Akkutyp	Lithium-Ionen	Garantie	3 Jahre
Akkuleistung	4 Ah	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Ladezeit	5 h	Gewicht	1,69 kg
Leuchte Ausstattung	Teleskophalter, Magnete		