

MET KUNSTSTOF WIELTJES

* Bij asafstand 75 mm bedraagt de juiste baanlengte bij 1,0 m = 0,975 m, bij 2,0 m = 1,95 m

Baanbreedte mm		300			400			500			600		
Totale breedte mm		340			440			540			640		
Brdte transportgoed tot mm		500			600			700			800		
Lgte transportgoed min. mm		375	300	225	375	300	225	375	300	225	375	300	225
Asafstand mm		125	100	75*	125	100	75*	125	100	75*	125	100	75*
Recht	Lengte 1,0 m	405873	405884	405895	405909	405931	405942	405953	405964	405975	405986	442971	405997
	Lengte 1,5 m	406195	406209	406231	406242	406253	406264	406275	406286	406297	406311	406322	406333
	Lengte 2,0 m	406344	406355	406366	406377	406898	406901	406912	406923	406934	406945	406956	406967
	Lengte 3,0 m	406978	406989	407121	407132	407143	407154	407165	407176	407187	407198	407245	407256
Bocht	45°	407267	-	407278	407493	-	407507	407518	-	407529	407551	-	407562
	90°	407733	-	407948	407959	-	407981	407992	-	408011	408022	-	408077
Doorgang met scharnier	Lengte 1,0 m	408088	408099	408102	408259	408281	408292	408306	408317	408328	408339	408361	408372
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

STALEN WIELTJES

* Bij asafstand 75 mm bedraagt de juiste baanlengte bij 1,0 m = 0,975 m, bij 2,0 m = 1,95 m

Baanbreedte mm		300			400			500			600		
Totale breedte mm		340			440			540			640		
Brdte transportgoed tot mm		500			600			700			800		
Lgte transportgoed min. mm		375	300	225	375	300	225	375	300	225	375	300	225
Asafstand mm		125	100	75*	125	100	75*	125	100	75*	125	100	75*
Recht	Lengte 1,0 m	408383	408394	408408	408419	408441	408452	408543	408554	408612	408703	408714	408725
	Lengte 1,5 m	408736	408747	408758	408769	408791	408805	408816	408827	408838	408849	408995	409003
	Lengte 2,0 m	409014	409025	409036	409047	409058	409069	409659	409681	409692	409706	409717	409728
	Lengte 3,0 m	409739	409761	409772	409783	409794	409808	409819	409841	409852	409863	409874	409885
Bocht	45°	409896	-	409921	409932	-	409943	409954	-	409965	409976	-	409987
	90°	409998	-	410002	410013	-	410024	410035	-	410046	410057	-	410068
Doorgang met scharnier	Lengte 1,0 m	410079	410104	410115	410126	410137	410148	410159	410181	410192	410206	410217	410228
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Eindaanslag

- van verzinkt plaatstaal

Baanbreedte mm				
300	400	500	600	
126268	126202	126304	588423	
---	---	---	---	



Geleidingen

Vanaf transporthoogte van 2 m voorgeschreven als ongevalpreventie. Aanbevolen voor zware trajecten met bochten.

- van verzinkt C-profiel
- instelbare hoogte tot 90 mm
- enkelzijdige geleidingen bij bochten altijd op de buitenradius

Exécution		simple	double
Droit	mct	414499	414502
		---	---
Courbe	45°	414513	414524
	90°	414535	414546
		---	---



Steunen met draaischarnier

Voor vaste opstelling

Voor vaste montage van de wieltesbaan.

- frame van vierkante stalen buis
- gelakt in hemelsblauw RAL 5015

Baanbreedte mm						
Hoogte mm van - tot		300	400	500	600	
275 - 340		428653	428664	428675	428686	
330 - 395		428744	428755	428766	428777	
390 - 570		428824	428835	428846	428857	
550 - 850		429055	404327	429077	429088	
680 - 1100		429168	405057	429204	429215	
		---	---	---	---	



Voor flexibele plaatsing

Voor inhangen in de wieltesbaan.

- gelakt in hemelsblauw RAL 5015

Baanbreedte mm						
Hoogte mm van - tot		300	400	500	600	
275 - 340		428595	428609	428631	428642	
330 - 395		428697	428711	428722	428733	
390 - 570		510321	428799	428802	428813	
550 - 850		429011	510326	429033	429044	
680 - 1100		429099	510329	429146	429157	
		---	---	---	---	