

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC, 10 m

Numéro d'article	21.08.3560	LEONI
Constructeur	LEONI	
Référence constructeur	21.08.3560	



Câble FO de grande qualité, assemblé avec des composants de grands fabricants.

- Câble Duplex avec fibre de type 9/125µm OS2
- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, jaune, fibre avec décharge de traction aramide
- Connecteurs E2000 de R&M (Reichle&DeMassari): connecteurs de précision avec faible atténuation de retour, fêrûle céramique, vert
- Connecteurs LC Suhner: connecteurs SFF avec grande résistance mécanique, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, finition APC, fêrûle céramique, bleu
- Remarque: Câble disponible en 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m, d'autres longueurs sur demande

Caractéristiques techniques

Constructeur	LEONI
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO Singlemode OS2
Couleur	jaune
Longueur	10 m
Nombre de fibres	2
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non

Diamètre de fibre	9/125µm OS2
Raccordement	E2000APC / LC
Type de connecteur face 1	E2000APC
Type de connecteur face 2	LC
Embout de soulagement en aramid	oui
Câble LSOH	oui
Résistance à la pression	400 N
Résistance à long terme (en N/cm ²)	200 N/dm
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	210 mm
Profondeur du colis	290 mm
Poids du paquet	0.159 kg