

**Artikelnummer:** 129862

**Kurzbeschreibung:** Tischwagen, höhenverstellbar, 1090 x 700 mm, Tragkraft 400 kg

**Langbeschreibung:** Tischwagen, höhenverstellbar, 1090 x 700 mm, Tragkraft 400 kg: Jeder Mitarbeiter arbeitet auf ergonomisch perfekter Arbeitshöhe: Höhenverstellung von 300 mm per Handkurbel, die sich platzsparend unter die Tischplatte schwenken lässt. Robuste Stahlkonstruktion. Tragfähigkeit gesamt 400 kg, obere Ladefläche max. 200 kg. Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm), Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Rahmen aus Winkelstahl (40/40/4 mm). Pulverbeschichtung: Gestell in Enzianblau (RAL5010) Stufenlose Höhenverstellung  
Ladefläche: 1090 x 700 mm  
Außenmaße: 1160 x 700 mm  
Etagenhöhe: 280/980 - 1280 mm  
Schiebegriffhöhe: 980 a'Ëœ 1280 mm  
Tragkraft: 400 kg  
Eigengewicht: 72 kg



Rad a'Ëœ: 200 mm

**EAN/GTIN:** 4250448509221