

**Artikelnummer:** 95451

**Kurzbeschreibung:** Alu-Stufenstehleiter, fahrbar, 4 Stufen

**Langbeschreibung:** Alu-Stufenstehleiter, fahrbar: Die einseitig besteigbare Stufenleiter ist mit einer großen Arbeitsplattform für einen sicheren Stand ausgestattet. Die profilierten Stufen sind fest mit den Holmen verbördelt. Der hohe Sicherheitsbügel besitzt eine integrierte Ablageschale zur Werkzeugablage. Alle Beschläge sind fest mit den Holmen verschraubt. Ab einer Arbeitshöhe von 3400 mm zusätzlich mit 2 Sicherheitsgurten. Die 4 großen Bockrollen sind selbstarretierend. 2 Drucksicherungen verhindern das ungewollte Einklappen der Leiter beim Verfahren. Stufentiefe:

80 mm mit Rollen 3 Stufen: Standhöhe: ca. 700 mm, Leiterlänge: 1350 mm, Arbeitshöhe bis ca.: 2700 mm 4 Stufen: Standhöhe: ca. 950 mm, Leiterlänge: 1600 mm, Arbeitshöhe bis ca.: 2950 mm 5 Stufen: Standhöhe: ca. 1200 mm, Leiterlänge: 1800 mm, Arbeitshöhe bis ca.: 3200 mm 6 Stufen: Standhöhe: ca. 1400 mm, Leiterlänge: 2050 mm, Arbeitshöhe bis ca.: 3400 mm 7 Stufen: Standhöhe: ca. 1650 mm, Leiterlänge: 2300 mm, Arbeitshöhe bis ca.: 3650 mm 8 Stufen: Standhöhe: ca. 1900 mm, Leiterlänge: 2500 mm, Arbeitshöhe bis ca.: 3900 mm 10 Stufen: Standhöhe: ca. 2350 mm, Leiterlänge: 3000 mm, Arbeitshöhe bis ca.: 4350 mm



**EAN/GTIN:** 4009199124616