

## Nakrętki do rowków teowych • DIN 508

23010.0123



### Opis produktu

Te nakrętki do rowków teowych (nakrętki rowkowe) są produkowane zgodnie z DIN 508. Asortyment jest rozszerzony o inne wymiary, które nie są zawarte w DIN.

### Material

- Stal hartowana, jakość 8, z polyskiem

### Montaż

Całkowitą wytrzymałość nakrętek teowych można zagwarantować tylko wtedy, gdy element jest mocowany na całej długości gwintu.

### Więcej informacji

### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

| Wymiar wpustu<br>[mm]   | d  | Wymiary |    |    |   | do wpustów<br>teowych<br>DIN 650<br>[mm] | Testowane siła wg DIN 508<br>F<br>min.<br>[kN] | [g] | Nr art. <sup>1)</sup> |
|-------------------------|----|---------|----|----|---|--|--|-----|-----------------------|
|                         |    | a       | e  | h  | k |  |  |     |                       |
| Stal ulepszana cieplnie |    |         |    |    |   |  |  |     |                       |
| 12                      | M8 | 11,6    | 18 | 14 | 7 | 12                                       | 29   | 23  | 23010.0123            |

<sup>1)</sup> Wymiar nie jest ujęty w normie DIN.

### Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 14.06.2023.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.