

BS-ROLLEN support pour transporteurs

BS ROLLEN®

diamètre de roulette 25 mm, force
100 - 200 kg, hauteur 715 - 1060 mm

Numéro d'article: 222424



BS-ROLLEN Pied support à rouleaux pour approvisionnement en matériel

en forme de V pour un travail de précision

support pour transporteurs

- diamètre de roulette 25 mm
- force 100 - 200 kg
- hauteur 715 - 1060 mm
- cadre en acier
- pliables pour un gain de place

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	hauteur	715-1060 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	largeur du produit transporté ju	406 mm
composants de convoyeur	support pour transporteurs	matériau de cadre	acier
type de roulettes	bille de manutention	fonction rabattable	pliables pour un gain de place
diamètre de rouleau	25 mm	soubassement	piètement en T
charge	100-200 kg	Poids	10,4 kg
extensible	non		

