

MUNK

combiné échelle-escabeau polyvalent

2 x 14 échelons profilés, longueur de lisse 6,98 m, en aluminium

Numéro d'article: 524299



15
YEARS
WARRANTY



MUNK Combiné échelle-escabeau polyvalent






2 plans avec traverses nivello®

combiné échelle-escabeau polyvalent

- accès double face
- 2 x 14 échelons profilés
- pour une hauteur de travail comme échelle d'appui jusqu'à env. 8 m
- longueur de lisse 6,98 m
- échelons profondeur 30 mm
- connexion échelons/lisse serti
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- traverse et sabots nivello® en extrémité de lisse
- en aluminium
- poids 21,8 kg
- selon DIN EN 131
- 15 années de garantie

technique de montée	escabeau	rabattable	oui
type d'échelle	combiné échelle- escabeau polyvalent	roulant	non
matériau	aluminium	connexion d'échelons/de longeron	serti
utilisation	double face	soubassement	traverse et sabots nivello®
longueur de longeron	6,98 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur de travail comme échelle	8 m	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
Hauteur d'escabeau	3,98 m	protection contre l'écartement	oui
nombre d'échelons	2 x 14	étrier de sécurité	non
type de marche/d'échelon	échelons profilés	norme	DIN EN 131
profondeur d'échelons	30 mm	garantie	15 années
Largeur de la poutre	1200 mm	Poids	21,8 kg

Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE