

Feuille de données du produit



Article N°: 2553 Chariot à 4 ridelles

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec 4 ridelles en mélaminé, hauteur petits et grands côtés 500 mm, 2 grands côtés amovibles dont un boulonné. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	750
Hauteur de zone de chargement (mm)	270
Longueur totale (mm)	1380
Largeur totale (mm)	809
Hauteur totale (mm)	990
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	Holz
Poids (kg)	63
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976025537