

## Belegstation KBS 360

Belegstation mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Die zwei Umluftventilatoren sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Innenraum. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltsch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. CNS-Arbeitsfläche 1370 x 456 mm (B x T), Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.: 340124  
GTIN: 4059395003147



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Ste

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Belegstation
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1370 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	1006 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1
<b>Bestückung</b>	GN 1/6
<b>Behältertiefe</b>	200 mm
<b>Anzahl Behälter</b>	8
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,235 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	140 kg
<b>Serienzubehör</b>	
7 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiss und 2 Paar kippsichere Auflageschienen	
<b>SWS</b>	Ja
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	30 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	55 %
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	35 mm
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Bruttoinhalt

425 l