


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2582 Rongenwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	700
Laadvlakhoogte (mm)	270
Totale lengte (mm)	1250
Totale breedte (mm)	709
Totale hoogte (mm)	960
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	32
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976025827