

## Información sobre productos

# 68 01 200

### Alicate de corte frontal

DIN ISO 5748



- El formato de la cabeza permite un desarrollo optimizado de los movimientos al tensar el nudo trenzado durante los trabajos de armado
- Para cortar alambre blando y duro
- También válido para atar y cortar alambre para atar
- Filos de corte templados adicionalmente; dureza de los filos aprox. 61 HRC
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas

#### Información general

Núm. de artículo	68 01 200
EAN	4003773013815
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	319 g
Dimensiones	200 x 50 x 16 mm
Norma	DIN ISO 5748
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,5 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,8 mm
Longitud de la cuchilla mm (C)	31 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

