

Productinformatie

95 05 165

Kabelschaar

Benen met kunststof omspoten



- Voor het snijden van kabels Ø 10 mm / 24 mm²
- Met openingsveer en vergrendeling
- Snijkanten uit roestvrij staal
- In olie gehard en getemperd
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- De kabel wordt niet platgedrukt en slechts een weinig vervormd
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Instelbaar schroefscharnier
- Behuizing: chirurgisch staal, roestvrij, luchtgehard
- Grepen: kunststof, slagbestendig

MM

Algemeen	
Artikel-nr.	95 05 165
EAN	4003773019596
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	111 g
Afmetingen	165 x 48 x 16 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	24 mm ²
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 10 mm
AWG	4

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen